






- Hinweise:
- 1 - Betriebsanleitung 040-550-1 verwenden !
 - 2 - Lager mit KLÜBER PETAMO GHY 441 be fettet
 - 3 - Max. Einschraubtiefe
 - 4 - Siphonrohr vom Kunden beigestellt
 - 5 - DU-Lagerbuchse
 - 6 - DU0-Adapter SW50, liegt lose bei
 - 7 - Adapter SW50, liegt lose bei
 - 8 - O-Ring 58X4 Viton 75° Shore
 - 9 - Lose beiliegende Adapter gemäß 033-9009 Dichtanweisung eindichten

"Weitergaben sowie Vervielfältigungen dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten!"

Ø65	f7	-0.030	-0.000	-0.000	-0.000
Ø65	H7	-0.030	-0.000	-0.000	-0.000
Ø30	h13	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000
Maß	Passung				



Aufnahmebohrung des Kunden

Betriebsdaten	
Medium	Thermoöl
Max. Druck	10 bar
Max. Drehzahl	1000 min ⁻¹
Max. Temperatur	160 °C
Filtration	60 µm
Trockenlauf (ohne Medium)	nein

		PROJECTION	SCALE: 1:1
		MATERIAL: Einbauezeichnung	
		TITLE: DEUBLIN ROTATING UNION DEUBLIN Drehdurchführung	
		NO. 555-413-765926	SHEET A1
		Halle ohne Toleranzangabe und Referenzmaße	
ISSUE	MODIFICATION	ECO	DATE SIGN