


Hinweise:

- 1 - Besuchen Sie uns unter www.deublin.com oder kontaktieren Sie DEUBLIN für die Betriebsanleitung 040-550
- 2 - Stopfen werkseitig handfest eingeschraubt. Vor Inbetriebnahme anziehen.
- 3 - Drehdurchführung mit niedrigem Reibmoment: 0,18 Nm.

"Weitergaben sowie Vervielfältigungen dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten."



Betriebsdaten	
Medium	Wasser
Max. Druck	10 bar
Max. Drehzahl	3500 min ⁻¹
Max. Temperatur	90 °C
Trockenlauf (ohne Medium)	nein

					PROJECTION: 		SCALE: 1:1
					MATERIAL: Einbauzeichnung		
					DATE	NAME	TITLE: DEUBLIN ROTATING UNION
					DRN. 08.05.2014	CW	DEUBLIN Drehdurchführung
					ENGR. 08.05.2014	FD	
					APPD.		
A	REDRAW/UPDATE TO MS	028377	05/14	CW	Maße ohne Toleranzangabe sind Referenzmaße!		NO. 155-570-151
ISSUE	MODIFICATION	ECO	DATE	SIGN			SHEET A2